

Instrucciones de instalación



Lea el manual de instrucciones

PRODUCTO: Botón de Llamada inalámbrico

MARCA: Retekess

MODELO: TD009

Especificaciones

Frecuencia: 433.92 MHz

Batería: Una batería alcalina 23A 12V

Alimentación: 12 Vcc

Vida de batería: 5-8 años

Temperatura de Operación: -20° a 55°C

Rango de Humedad: 5-95% RH sin condensación

Compatible con: TD105

Enrolamiento

Para enrolar el botón, presione el botón de [MENU] en la pantalla TD105 para ingresar al modo de configuración, con los botones de [UP/DOWN] moverás los parámetros para buscar la opción de [Fn-1] Emparejamiento de transmisores.

Estando ubicados en [Fn-1] presionar el botón de [MENU] para ingresar al modo de emparejamiento.

La pantalla mostrara 001 que es la localidad donde guardara el registro del transmisor a vincular. Una vez que muestre la localidad donde se registrara, presionar cualquier botón del transmisor para que mande señal y la pantalla dará un mensaje de voz diciendo que el emparejamiento tuvo éxito, mostrara 002 por si se desean emparejar más transmisores en el momento.

Una vez finalizado el emparejamiento pulsar [EXIT] para poder salir de este modo, si se presiona una segunda vez saldrá totalmente del modo de configuración.

Montaje

El botón TD009 viene con una etiqueta con pegamento por ambos lados, el cual se coloca en la base para poder dejarlo pegado en la superficie deseada para su uso.

Sustitución de Batería

1. Retire la cubierta del Botón inalámbrico insertando un desarmador de punta plana y de tamaño para relojería por una ranura pequeña que tiene en uno de los costados, al momento de ingresar un poco el desarmador el botón se deslizará para el lado contrario a donde se introdujo el desarmador para poder retirarlo de su base.
2. Con un desarmador de punta Phillips remover los tornillos que viene para poder abrir el botón.
3. Reemplace la batería 23A 12V alcalina.
4. Vuelva a colocar la cubierta, poner los tornillos previamente retirados para ensamblar en la base para su uso.

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección "DESCARGAS" en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.